

Garant**SOGX 060305, HB6640, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	234046 INOX
GTIN	4045197697707
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
Laji	HB6640
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,1 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	75 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		