

**Garant****SOGX 060305, HB630, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Tuoteluokka	21E

**Kuvaus****Sopii:**

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

**Suositus:**

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,05 – 0,16 mm/kierr.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
Laji	HB630
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 – 0,16 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	M
GG(G)	soveltuu	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		