



Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 700mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412770 700
GTIN	4067263118961
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. **Parallaksiton lukeminen** maksimaalisella kontrastilla mustalla pinnalla olevan valkoisen asteikon ansiosta. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Vaihdeettavat mittausnokat ruostumatonta, karkaistua terästä, tarkkuushiottu.

Erikoistarvike:

Mittausnokat 125 mm, 150 mm.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 700 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Paino	0,7 kg
Nonius	1/20
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
virheraja	0,09 mm
Leukapituus	90 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000