



Digitaalinen voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-2kN



Tilaustiedot

Tilausnumero	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi digitaalisella manometrillä. Vankan ja yksinkertaisen mekaanisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin. 4 1/2-numeroinen taustavalolla varustettu näyttö voima-arvon suoraa näyttöä varten mahdollistaa voima-arvon optimaalisen lukemisen.

Graafinen lisänäyttö, jossa on maksimiosoitintoiminto, näyttää nykyisen nimelliskuorman suuntauksen. Min./maks.-muisti ja taara-toiminto voidaan kutsua näkyviin päänäytöstä riippumatta. CPG1200:ssa on mikro-USB-liitäntä yksinkertaista ja häiriönkestävää tiedonsiirtoa varten. 3 x M5-kiinnityskierre rungon pohjassa.

Etu:

Määräysten mukaisessa käytössä myönnetään 5 vuoden tiiviystakuu.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, 3 paristoa nro 081561 koko LR6, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
Näyttötarkkuus	0,01 kN
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
virheraja	±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki %
Voima-anturin korkeus	30 mm
Mittausalue	0 - 2 kN
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Voima-anturin Ø	75 mm
männän Ø	45 mm
Taustavalaistu näyttö	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia