

Garant**Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 6,5X160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789040 6,5X160
GTIN	4067263125716
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitetty **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitettut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää. 4 terää sisältävä vankka **yksiosainen KM-levy**, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

Etu:

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	100 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

