



Jännitteenkoetin, erikoislaatu LED, Terän leveys: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	665021 3,5
GTIN	7610733298907
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Muovikahva ja korkealaatuinen eristetty ruuvitaltan terä. Käyttöalue 110 – 250 V. Valovoimainen LED. ilman taskupidintä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	175 mm
Terän pituus	75 mm
Irrotusprofiili	Uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	jännitteenkoetin