

Mitutoyo

Lineaarimitta, Tehollinen mittauspituus L₀: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	499241 100
GTIN	4550501371438
Tuoteluokka	44D

Kuvaus

Malli:

- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä.**
- **Kun laite on kytketty päälle, nykyinen sijainti näytetään, jolloin aikaa vievää vertailupisteisiin ajoa ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**
- **Sähkömagneettisen induktion ansiosta se kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Aksiaalisten säätöjen tarkkaan tunnistukseen ja paikannukseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, asemointipöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työstökoneiden muuntamiseen digitaaliselle näytölle.

Huomautus:

Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	3,5 m
Leveys	22 mm
Mittaustarkkuus (20°)	5 µm
efektiivinen mittauspituus L ₀	100 mm

IP-suojaluokka	IP 67
Reikien keskiöväli L ₂	258 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
mittauspään enimmäisliikealue L ₁	120 mm
Kokonaispituus L ₃	278 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Lineaarimitta

Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3