

**Garant****SOGX 050204, HB6535, Tyyppi: ST900**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	234032 ST900
GTIN	4045197697646
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Sopii:**

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

**Suositus:**

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,05 - 0,1 mm/kierr.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Laji	HB6535
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,1 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		