

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 26×24G, Korkeus mm / Malli: 1000/6A**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai kuljettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Leveys	750 mm
Paino	141 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
ESD-käsitelty	kyllä
Korkeus	1000 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
ESD-työkalukaapin runko laatikoihin Korkeus 1000 mm	972450 1000
ESD-vetolaatikko50 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	972453 100
ESD-vetolaatikko50 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	972453 150
ESD-vetolaatikko50 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	972453 200
ESD-vetolaatikko 100 mm	972454 100
ESD-vetolaatikko 150 mm	972454 150

ESD-vetolaatikko 200 mm

972454 200