

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaapin runko laatikoihin, 26×24G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972450 900
GTIN	4067263126225
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 30×28G, **staattista sähköä johtava** standardin DIN EN 61340-5-1 mukaan, sopii vetolaatikoille 26×24G. n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 972453.

Mukana ESD-maakaapeli.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	41 kg

ESD-käsitelty	kyllä
ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat
Syvyys	700 mm
Korkeus	900 mm
Syvyys G	28
Maadoitus	Maadoitusliitäntä kotelolla
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Leveys G	30
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------