

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972453 75
GTIN	4067263126294
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Etukorkeus	75 mm
Paino	12 kg
Hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	50 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötyleveys	650 mm
Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	työkalukaappi

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko