

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 125mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972453 125 |
| GTIN | 4067263126317 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjaukiskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Käyttöalue | työkalukaappi |
| Hyötysyvyys | 600 mm |
| Hyötysyvyys G | 24 |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×24 |
| Hyötykorkeus | 100 mm |
| Paino | 15 kg |
| Hyötyleveys | 650 mm |
| Hyötyleveys G | 26 |
| Etukorkeus | 125 mm |

| | |
|---|--------------|
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G | 26×24G |
| Tuotetyppi | Vetolaatikko |