

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 150mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972453 150
GTIN	4067263126324
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	17 kg
Hyötysyvyys G	24
Etukorkeus	150 mm
Hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Käyttöalue	työkalukaappi
Hyötykorkeus	125 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg

Hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko