

Garant GRIDLINE

**Yhdellä kädellä yksittäin avettava ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G,
laatikoiden etukorkeus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972455 200
GTIN	4067263126393
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Kantavuus 50 kg.

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys	650 mm
Käyttöalue	työkalukaappi
Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Paino	18 kg

Hyötyleveys G	26
Etukorkeus	200 mm
Hyötisyvyys G	24
Hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko