

Garant GRIDLINE

**Yhdellä kädellä yksittäin avettava ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G,  
laatikoiden etukorkeus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972455 50
GTIN	4067263126348
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

**Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Etukorkeus	50 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	työkalukaappi

Paino	11 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	25 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko