

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972473 75
GTIN	4067263126416
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.**

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	16 kg
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Etukorkeus	75 mm
Hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg

Hyötyleveys G	36
Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko