

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avettava ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	972455 100
GTIN	4067263126362
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Kantavuus 50 kg.

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	15 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötyleveys	650 mm
Etukorkeus	100 mm
Hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötysyvyys G	24

Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötykorkeus	75 mm
Hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko