

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 125mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972473 125 |
| GTIN | 4067263126430 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:****Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.**

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Paino | 19 kg |
| Etukorkeus | 125 mm |
| Hyötyleveys | 900 mm |
| Käyttöalue | työkalukaappi |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg |
| Hyötysyvyys G | 24 |
| Vetolaatikoiden hyötiala G | 36×24 |
| Hyötykorkeus | 100 mm |
| Hyötysyvyys | 600 mm |

| | |
|---|--------------|
| Hyötyleveys G | 36 |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G | 36×24G |
| Tuotetyppi | Vetolaatikko |