

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	972473 200
GTIN	4067263126454
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.**

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötysyvyys	600 mm
Etukorkeus	200 mm
Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötysyvyys G	24
Paino	22 kg
Hyötyleveys G	36

Hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko