

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972473 300
GTIN	4067263126478
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.**

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Hyötyleveys G	36
Käyttöalue	työkalukaappi
Hyötysyvyys G	24
Paino	26 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikoiden hyötiala G	36×24

Hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	275 mm
Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko