

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaapin runko laatikoihin, 36×24G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972470 1000
GTIN	4067263126508
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko, staattista sähköä johtava, 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Soveltuu laatikoille 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 972473.

Mukana ESD-maakaapeli.**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ESD-käsitelty	kyllä
Leveys G	40
Laatikoiden lukumäärä	0
Paino	50 kg
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Leveys	1000 mm
Maadoitus	Maadoitusliitäntä kotelolla
Ovien lkm	0
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Syvyys G	28
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------