

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaapin runko laatikoihin, 36×24G, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972470 1500
GTIN	4067263126522
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko, staattista sähköä johtava, 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Soveltuu laatikoille 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 972473.

Mukana ESD-maakaapeli.**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	28
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Hyötykorkeus	1400 mm
Leveys G	40

Vetoalustojen määrä	0
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
ESD-käsitelty	kyllä
Paino	65 kg
Leveys	1000 mm
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Ovien lkm	0
Korkeus	1500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Maadoitus	Maadoitusliitäntä kotelolla
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------