

Garant GRIDLINE

**ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen 50 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 40×28G, vetolaatikkojen 36×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Mukana ESD-maakaapeli.

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa, kuten RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Paino	162 kg

Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
ESD-työkalukaapin runko laatikoihin Korkeus 1000 mm	972470 1000
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972473 100
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972473 75
ESD-vetolaatikko 100 mm	972474 100
ESD-vetolaatikko 75 mm	972474 75