

Garant GRIDLINE

ESD-laatikostorunko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, 20×20G, Rungon korkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972040 200
GTIN	4067263126690
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **100-prosenttisesti kokonaan ulosvedettäviin vetolaatikoihin**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017, ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.**
- **Runkoa kohti voi olla vain yksi laatikko, jonka etulevyn korkeus on 50 mm, vain päällimmäisenä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	200 mm
Hyötykorkeus	125 mm
Leveys G	24
Syvyys	650 mm

Leveys	600 mm
Paino	9,6 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Syvyys G	26
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------