


KOMET
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC m7: 38mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235500 38 |
| GTIN | 4047109026353 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus
Malli:
Yhdistelmävarsi.

- **Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.**
- **Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.**

Käyttö:

- **Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.**
- **Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).**
- **Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

tuuma-Ø: 1 1/2 tuuma

Ulkonema L_A: 115 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren pituus L_s: 60 mm

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 120508 44-..

Kääntöterä-ruuvisarja: 239652 20IP (6,3 Nm)

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-.. |

| | |
|---|-------------------------------|
| Hyötypituus L ₁ | 76 mm |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| Varren pituus L _s | 60 mm |
| Sarja | KUB Quatron® |
| Nimellis-Ø D | 38 |
| tuuma-Ø | 1 1/2 tuuma |
| Kokonaispituus L | 175 mm |
| Ulkonema L _A | 115 mm |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D |
| Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | viistoporaus |
| Poran käyttö | Poikittaisporaus |
| Poran käyttö | Pakettiporaus |
| Poran käyttö | Päällekkäinporaus |
| Poran käyttö | Viisto ulostulo |
| Poran käyttö | Viistoporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP | 239652 20IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, varsi E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP | 674252 20IP |

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50