

**KOMET®-hienosäätöpää B301, Ø Dmin: 79mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238301 79
GTIN	4047109005730
Tuoteluokka	24B

**Kuvaus****Malli:**

**ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.**

Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

**Käyttö:**

**Avartamiseen mitoilla Ø 29,5–121 mm.**

Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

**Huomautus:**

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.

**Tekninen kuvaus**

Käyttö	238310 50
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	63
Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	79
Ulkonema L <sub>1</sub>	70 mm
Kiinnitysruuvisarja	249900 SW8
Työstöalueen Ø	79 - 94 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus

Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

---

## Tarvikkeet

KOMET® -tarkkuussorvauspääM302 Tyyppi 50	238310 50
--	-----------