



## Sisäsorvauspidinsarja KM Oikea, Oikea, Tyyppi: SET06



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Tuoteluokka	29W

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	C08K SCLCR 06
ISO-koodi pidin	C10K SCLCR 06
ISO-koodi pidin	C12M SCLCR 06
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN 8024

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	10 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	12 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	14 mm
Kiinnityspituus $L_2$	7,6 mm
Kiinnityspituus $L_2$	9,6 mm
Kiinnityspituus $L_2$	11,5 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
varren $\varnothing$ $D_s$	8 mm
varren $\varnothing$ $D_s$	10 mm
varren $\varnothing$ $D_s$	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin