



KOMET®-hienosäätöpää B301, Ø Dmin: 93mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	238301 93
GTIN	4047109005747
Tuoteluokka	24B

Kuvaus

Malli:

ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.

Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

Käyttö:

Avartamiseen mitoilla Ø 29,5–121 mm.

Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

Huomautus:

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	63
Vähimmäis-Ø D _{min}	93
Käyttö	238310 50
Ulkonema L ₁	70 mm
Kiinnitysruuvisarja	249900 SW8
Työstöalueen Ø	93 - 108 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus

Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET® -tarkkuussorvauspääM302 Tyyppi 50	238310 50
--	-----------