

Pyörösilmukka sininen 8000 kg, Hyötypituus: 4m



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086280 4 |
| GTIN | 4049924501794 |
| Tuoteluokka | 08Z |

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------|
| Hyötypituus | 4 m |
| Ympärysmitta | 8 m |
| Silmukkaleveys | 90 mm |
| Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 8000 kg |
| Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 6400 kg |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 16000 kg |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45° | 11200 kg |
| Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60° | 8000 kg |
| Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |