

**KOMET®-hienosäätöpää B301, Ø Dmin: 39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238301 39
GTIN	4047109005679
Tuoteluokka	24B

Kuvaus**Malli:**

ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.

Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

Käyttö:

Avartamiseen mitoilla Ø 29,5–121 mm.

Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

Huomautus:

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	32
Käyttö	238310 20
Vähimmäis-Ø D _{min}	39
Ulkonema L ₁	60 mm
Kiinnitysruuvisarja	249900 SW4
Työstöalueen Ø	39 - 45 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus

Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET® -tarkkuussorvauspääM302 Tyyppi 20	238310 20
--	-----------