



Akkukäyttöinen erikoisruuvain, Tyyppi: C18RAD-0



Tilaustiedot

Tilausnumero	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain

- REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Kevyt ja kätevä pienikokoinen **kulmaporaruuvinväännin** vaikeapääsyisiin paikkoihin, hyvin kompakti – **kulmamitta vain 95 mm**. Elektroninen 10-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras, **FIXTEC**-pikakiinnitysistukka. Punainen LED-valo osoittaa saavutetun vääntömomentin.

Etu:

Hyvin pienikokoinen, kulmamitta vain 95 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja kuljetussalkku.

Ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopiva akku nro 073816 koko MB18.

Tekninen kuvaus

Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	1,9 kg
enimmäisvääntömomentti kova	20 Nm
Rakenne	Kulma-poraruuvain
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	C18RAD-0
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	28 mm
Työkalupidin	Ø 1,0 – 10 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 1500 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyypin	Litium-ioni
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	kivi
Tuotetyypin	Ruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyypin MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC