

**KOMET®-kiinnitys, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239022 50
GTIN	4047109003552
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 10 000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

**Standardi:****DIN 69893****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Ulokkeen pituus L <sub>1</sub>	51 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Ulottuma A	80 mm
Sovitin	HSK-A 100
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjäähdytys	kyllä
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	100 mm
Tuotetyyppi	ABS-pidin

