

**KOMET®-epäkeskosäätöistukka, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239030 50 |
| GTIN | 4047109040885 |
| Tuoteluokka | 29W |

Kuvaus**Malli:**

Säätöalue $\pm 0,25$ mm halkaisijasta. 1 jakoviiva vastaa $0,02$ mm_n Ø.

Käyttö:

Lyhytreikä- ja tarkkuusporaustyökalujen hienosäätöön.

Huomautus:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ulko-Ø d ₁ | 100 mm |
| ABS® varren Ø D _s | 50 mm |
| Ulottuma A | 80 mm |
| Ulokkeen pituus L ₁ | 46,5 mm |
| Sovitin | HSK-A 100 |
| Varsi | ABS |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | ABS-pidin |

