

 KOMET**KOMET®-kiinnitys, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239000 50
GTIN	4047109045101
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

- Muoto AD/B
- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 8000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

**Standardi:****DIN 69871****Toimituksen sisältö:****Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Ulokkeen pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Ulottuma A	50 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Sovitin	SK 40
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	ABS-pidin