

 KOMET**KOMET®-kiinnitys, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239000 63
GTIN	4047109045118
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

- Muoto AD/B
- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 8000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:**DIN 69871****Toimituksen sisältö:****Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ulottuma A	90 mm
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Ulokkeen pituus L ₁	70 mm
Sovitin	SK 40
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	ABS-pidin