



## Työtilavalaisin PLANONLIGHT LED, Tehonkulutus: 10W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081350 10
GTIN	2050001688903
Tuoteluokka	04E

### Kuvaus

#### Malli:

**Käänteentekevä työtilavalaisin**, uusinta LED-teknologiaa. Lähes **kaksinkertainen valovoima** verrattuna tähänastisiin valaisinjärjestelmiin, **erinomainen yksityiskohtien ja kontrastien erotus**.

**Minimaalisen 28 mm:n korkeuden** ansiosta PLANONLIGHT LED säästää tilaa lähes jokaisessa työtilassa.

- **Erinomainen valaisuvoima koko pinnalle.**
- **Erittäin suuri valaistusteho, joka vastaa päivänvaloa, ei kuitenkaan häikäise ja toimii värisemättä, ei stroboskooppi-ilmiötä.**
- **Portaattomasti himmennettävä (muuntaja ei sisälly toimitukseen).**
- **Upotustiivis (IP68) aggressiivisissäkin emulsioissa (IP69K).**
- **Erittäin helppo puhdistaa – sileä pinta ja alhainen pintalämpötila (enint. 10 °C ympäristön lämpötilaa suurempi).**
- **Täysin huoltovapaa.**
- **Sertifioitu UL-standardien mukaisesti – sopii eri maiden sähköjärjestelmiin.**
- **Helppo asentaa jälkikäteen itse.**
- **Liitäntä suoraan M12-konepistokkeella tai mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla**

#### Toiminto:

IP69K: Suojaus paineistetun veden sisääntunkeutumiselta (painevesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Huomautus:****Käyttöjännite 24 V DC – liitäntä suoraan verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) tuhoaa valaisimen!**

Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

**Tekninen kuvaus**

Paino	1200 g
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta	750 lm
Valaisukulma kiinteä	120 astetta
Tehonkulutus	10 W
Lämpötila-alue	-20 - 55 °C
Kokonaiskorkeus	28 mm
Väriämpötila	6500 K
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaisleveys	97 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	241 mm
IP-suojaluokka	IP 69K
Valmistajamerkintä	20290
Tuotetyyppi	Koneen valot

**Tarvikkeet**

Himmennettävä muuntaja 230 V / 24 V 100 W	081376
PLANONLIGHT LED -valaisimen muuntaja 24 V / 24 W	081375
PLANONLIGHT LED -valaisimen pidike, kuulanivel	081380