

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 10
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500