

Pyörösilmukka sininen 8000 kg, Hyötypituus: 6m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086280 6
GTIN	4049924501817
Tuoteluokka	08Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

Ympärysmitta	12 m
Hyötypituus	6 m
Silmukkaleveys	90 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	8000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	6400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	16000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	11200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	8000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka