



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy, Tyyppi: 6

Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 6
GTIN	4250004100688
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 20
Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 6L
Puhdistusaltan korkeus	145 mm

Nimellisjännite	230 V
Laitteen pituus	370 mm
Puhdistusaltaan leveys	130 mm
Kuumennusteho	400 W
Laitteen korkeus	280 mm
Puhdistusaltaan pituus	280 mm
Tehonkulutus	150 W
Laitteen leveys	225 mm
Tilavuus	5,9 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite