

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Aluslevy	259031 27
Jousisokka-srj.	259047 3
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 1616H09
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Varren koko	16 mm
Terän koko	9 mm
Jousisarja	259044 5
Kiinnitysvipu	259015 9
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3