

**Garant****QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNR 95° kääntöterille CN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Käyttö:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kynsi	259038 7
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 3
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Oikea

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15