

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Käyttö:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2025K12
Aluslevy	259031 11
Kynsi	259038 7
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15