

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2