



LED-tarkastusvalaisin, paristo, Valaisinpään Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081421 10
GTIN	2050001894892
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujatekoiset tarkastusvalaisimet **massiivista alumiinia**, LED-valaisinpää. Paristokahva sekä joustovarsi, roiskeveesisuojattu. 1x tarkastuspeili Ø 30 mm, rengasmagneetti.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	LR6
Valovirta	25 lm
Tuotenro, paristot/akut	081559 LR6
ATEX-vyöhyke	ei
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Pään Ø	10 mm
Kokonaispituus	490 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Heijastuskulma	10 astetta
Tuotetyyppi	Tarkastusvalaisin

Tarvikkeet

Magneettijalusta	081413
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi SL760	081560 SL760
Peilisarja LED-tarkastusvalaisimeen/konepajavalaisimeen2 osaa	081427