

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 2
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitysvipu	259015 2
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2