

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	A25R PCLNR/L12
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Jousisarja	259044 2
Keskisiirto L ₃	17 mm
Aluslevy	259031 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500