

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W83: 13-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Tuoteluokka	24Q

Kuvaus**Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 050204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,12 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	13-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,12 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204
Sarja	KUB Quatron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Laji	BK6115
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	60 m/min	H
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		