

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W83: 18-210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Tuoteluokka	24Q

Kuvaus**Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: Alu

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 060306

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	18-210
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7710

tyyppi	Alu
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
CuZn	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		