

Garant**Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. lyhyt, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239740 12
GTIN	4045197596215
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 12,71 - 17,2 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 16,21 - 21,2 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Hyötypituus L₁: 47 mm

Varren Ø D₅ h6: 16 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 10 Nm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	47 mm
Varren Ø D ₅ h6	16 mm
sopii läpireiän Ø:lle	12,71 - 17,2 mm
sopii pohjareiän Ø:lle	16,21 - 21,2 mm
Suosittelut kiristysmomentti	10 Nm
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	TopCut

Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike