

Garant**Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjähd. pitkä, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239745 10
GTIN	4045197593238
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 10 - 12,7 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 14 - 16,2 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Hyötypituus L₁: 65 mm

Varren Ø D₅ h6: 16 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 5 Nm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	65 mm
sopii läpireiän Ø:lle	10 - 12,7 mm
sopii pohjareiän Ø:lle	14 - 16,2 mm
Varren Ø D ₅ h6	16 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	120 mm
Sarja	TopCut

Sisäjäähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike